



## Collecteur à pédale 45L

↓ 1 Flux  Recyclage

### Informations techniques

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Référence                              | <b>SO-1245-GWHT</b>               |
| Couleur                                | <b>Gris / Blanc</b>               |
| Dimensions (en cm)                     | <b>60 (H) x 39,8 (L) x 41 (P)</b> |
| Taille de l'emballage unitaire (en cm) | <b>62 (H) x 42 (L) x 42,5 (P)</b> |
| Taille du carton extérieur (en cm)     | <b>62 (H) x 42 (L) x 42,5 (P)</b> |
| Volume du carton                       | <b>0,11 m<sup>3</sup></b>         |
| Quantité par carton                    | <b>1</b>                          |
| Quantité par euro palette              | <b>15</b>                         |
| Poids net                              | <b>2,65 kg</b>                    |
| Poids brut                             | <b>3,01 kg</b>                    |
| Code EAN                               | <b>4897020625988</b>              |
| Droits de douane (Intrastat)           | <b>39269050</b>                   |
| Matériau                               | <b>Polypropylène</b>              |

### Caractéristiques et avantages

- Solution idéale pour disposer des déchets **sans contact** avec le collecteur.
- Un **modèle incontournable** dans les secteurs de **la restauration** et de **la santé**.
- Apprécies pour leur **durabilité**, leur compatibilité avec les mesures d'hygiène et leur efficacité, les collecteurs à pédale Probbax® disposent d'un **mécanisme d'ouverture silencieux** et robuste combiné à un couvercle permettant de contenir les odeurs.
- Les angles arrondis et la surface lisse assurent un nettoyage et une désinfection faciles **conformément aux protocoles HACCP**.
- Fabriqués en polypropylène de qualité professionnelle, les collecteurs à pédale Probbax® ne rouillent pas, **ne s'écaillent pas et ne se cabossent pas**.
- Les 4 tailles sont disponibles en **4 couleurs pleines ou bicolores** et sont livrées avec un jeu de 6 **autocollants de tri** à appliquer sur le couvercle.

